

Neodecapint cleaner

Decapante de pinturas y graffitis en gel para superficies porosas.

- ✓ Alta efectividad.
- ✓ Fácil y cómoda aplicación.
- ✓ Elimina todo tipo de pinturas.
- ✓ Textura en gel, no descuelga.
- ✓ Listo al uso.

DESCRIPCIÓN

Neodecapint Cleaner es un decapante en gel, basado en disolventes no clorados, surfactantes de alta efectividad e hidróxidos alcalinos, específicamente diseñado para eliminar fácilmente todo tipo de pinturas y graffitis de superficies minerales absorbentes.

Su exclusiva tecnología, basada en la sinergia de sus componentes, permite, en pocos minutos, limpiar y eliminar fácilmente los graffitis sin necesidad de frotar. Así, los hidróxidos contenidos en el producto disgregan a nivel microscópico la capa de pintura, para que, a continuación, los disolventes no halogenados desprenden y redisuelven la resina y pigmentos y, finalmente, los tensoactivos limpian a fondo el soporte, obteniéndose una superficie limpia y sin restos de pintura.

Textura en gel. Neodecapint Cleaner contiene aditivos reológicos que dotan al producto de una excelente tixotropía. Así, su óptima viscosidad en reposo permite aplicar capas de alto espesor cuando se ha de decapar superficies con varias capas de pintura, mientras que su baja viscosidad dinámica asegura una fácil extensión con brocha o rodillo. Estas cualidades permiten ajustar la cantidad de decapante necesaria para cada operación de limpieza y optimizar el tiempo requerido para las mismas, sin repercutir negativamente en la fatiga del operario. Además, se presenta listo al uso, por lo que no se requiere realizar ninguna operación previa con el producto.

En base a estas cualidades, Neodecapint Cleaner es especialmente idóneo para la limpieza de todo tipo de graffitis, resinas, lacas e, incluso, restos de adhesivos, en todo tipo de materiales habitualmente empleados en construcción, como: Ladrillo, yeso, mármol no pulido, granito o mortero, entre otros.

Neodecapint Cleaner también es apto para limpiar restos de pintura seca adherida a pequeña herramienta o utillaje, como: rodillos, brochas, pinceles o cepillos que no sean de goma o nylon.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Neodecapint Cleaner ha de emplearse en aquellas situaciones en las que se requiera el uso de un decapante de graffitis enérgico que sea apto para ser utilizado en superficies constructivas absorbentes, como: Ladrillo, granito, mármol, yeso o mortero, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Densidad	Ph	Viscosidad	Composición
Gel translúcido de color ámbar/anaranjado	1.179 ± 0.010	13 ± 0.5	300-700 cP	Disolventes de alto punto de ebullición, tensoactivos humectantes, agentes alcalinizantes y excipientes.

MODO DE APLICACIÓN

Neodecapint Cleaner es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse antes de su uso. Antes de aplicar el producto se recomienda agitar el contenido del envase para homogeneizarlo completamente.

Una vez homogeneizado el producto:

- Aplicar Neodecapint Cleaner, con brocha o rodillo, asegurando la deposición de una capa homogénea y consistente con el espesor de pintura a decapar. (Orientativamente 3-5 m²/L).
- A continuación, dejar actuar durante unos minutos (Aprox. 5-10 min) para que las materias activas remuevan la pintada. (No dejar que el producto seque sobre la superficie).
- Finalmente, aclarar con agua a presión, preferiblemente caliente.

En caso de que la superficie sea muy absorbente y queden pequeñas sombras difuminadas, aplicar Neodecapint Sombras Forte para su completa eliminación.

RECOMENDACIONES

No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35°C e inferiores a 5°C. Neodecapint Cleaner ha de aplicarse sobre soportes secos y a una temperatura máxima de 35°C. Así mismo, se recomienda encarecidamente realizar una prueba previa para constatar la compatibilidad superficie-producto. Si se aplica sobre soportes extremadamente calientes el producto puede no realizar su función de un modo efectivo. Neodecapint Cleaner no es apto para ser aplicado sobre superficies plásticas, como metacrilato, ABS, o vinilos. Para eliminar pintadas realizadas sobre este tipo de soportes delicados, se recomienda utilizar Neodecapint Soft.

FORMATOS

Consultar formatos disponibles.